

Vedante da iluminação MEB-LD-12-24DC

Número de referência: 151717

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação da posição de comutação	LED
Tipo de montagem	Na válvula solenoide de ar com parafuso central M2,5
Peso do produto	0.6 g
Ligação elétrica	Tipo C De acordo com EN 175301-803 Formato retangular MSEB
Faixa da tensão de operação CC	12 V...24 V
Conexão protetora à terra	Presente
Potência nominal do vedante iluminado	0.05 W
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 oC...85 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	TPE-U(PU)
Cor	Transparente