


engate rápido fêmea KDMS6-1/2-A

Código da peça: 151778

FESTO

fechamento automático, para acoplamento de segurança conforme
ISO 4414



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	13 mm
Indicador de pressão	óptico
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	1.935 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque de aperto nominal	32,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	175 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/2