

Cotovelo
LJK-1/4-I/I
Número de referência: 151785

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	50 g
Montagem da ventosa	G 1/4
Conexão de vácuo	G1/4