

Atuador linear
DGO-1/2"- -P-A-B
Número de referência: 15227

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0.04 in...157 in
Diâmetro do pistão	1/2"
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Guia	Guia do mancal liso
Pressão operacional	2 bar...7 bar
Modo de funcionamento	Dupla ação
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Força teórica em 6 bar, retração	68 N
Força teórica em 6 bar, avanço	68 N
Conexão pneumática	10-32 UNF-2B