


Atuador linear
DGO-1"- -PPV-A-B
Número de referência: 15230

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0.04 in...157 in
Diâmetro do pistão	1 "
Amortecimento	Amortecimento pneumático, ajustável em ambas as extremidades
Guia	Guia do mancal liso
Princípio do acionador	Força para encravar (magnética)
Pressão operacional	1.5 bar...7 bar
Modo de funcionamento	Dupla ação
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Curso do amortecimento	19 mm
Conexão pneumática	1/8 NPT