


Flange articulada SNG-200

Número de referência: 152598

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	200
De acordo com a norma	ISO 15552 (anteriormente também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	5160 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Alumínio fundido
Material da cavilha	Aço Galvanizado
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material do fusível	Mola de aço, galvanizado