



válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOF-LE-H-G18-Q6

Código da peça: 1526931
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo unidirecional através da exaustão de ar
Conexão pneumática 1	QS-6
Conexão pneumática 2	G1/8
Tipo de acionamento	manual
Elemento de ajuste	Sextavado interno
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	250 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	150 ... 260 l/min
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	PBT
Posição de instalação	Nos dois lados
Capacidade de rotação	360°/rotação contínua não admissível
Vazão normal no sentido do estrangulamento 6 → 0 bar	420 l/min
Vazão normal no sentido do bloqueio 6 → 0 bar	840 ... 1100 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Meio de pilotagem	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Torque de aperto nominal	3 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Momento de acionamento admissível no parafuso de regulação	1 Nm
Peso do produto	13,9 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do parafuso oco	Liga de alumínio
Material da luva	Liga de alumínio
Material do anel de desengate	POM
Material do parafuso de regulação	Latão