

Base de apoio do coletor com conexões de 90º NAVW-1/4-1-ISO

Número de referência: 152789

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	ISO 5599-1
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	Ester oil < 0.1mg/m³, according to ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...80 oC
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	320 g
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão de ar piloto 12/14	G1/8
Conexão de ar de piloto auxiliar 12	G1/8
Conexão de ar de piloto auxiliar 14	G1/8
Porta de ar de piloto 12	G1/8
Conexão de ar piloto 14	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Material da base de apoio	Alumínio fundido