

Drenagem do condensador WA-2

Número de referência: 152810

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Mecânico
Posição de montagem	Vertical +/-5º
Acionamento manual auxiliar	Sem detenção
Drenagem do condensador	Completamente automático
Construção	Externo, mecânico, completamente automático
Variável de medição	Nível de abastecimento
Função da válvula	2/2 vias, solenoide simples, aberto
Pressão operacional	1.5 bar...14 bar
Meio de funcionamento	Água
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Temperatura do meio	0 oC...50 oC
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Peso do produto	92 g
Tipo de montagem	Instalação em linha
Conexão do dreno de condensado	PK-4
Conexão pneumática	M9
Material da caixa	Liga de alumínio forjada