


Medidor de pressão MA-15-10-QS-4

Número de referência: 153383

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Taxa de indicação	0 bar...10 bar
Tamanho nominal do tubo, manómetro	15
Construção	Manómetro de Bourdon sem mecanismo de medição
Tipo de montagem	Instalação em linha
Meio de funcionamento	Gases inertes Fluidos neutros
Nota sobre o meio operacional/controlo	Sem acetileno Sem oxigénio
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Fator de carga intermitente	0.66
Classe de precisão de medição	5
Nível de proteção	IP53
Temperatura do meio	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Posição de conexão	Centrado atrás
Conexão pneumática	QS-4
Materiais em contacto com o meio	Latão
Material do punhão aparafusado	Latão
Material da caixa	Aço
Material da janela de inspeção	PC
Cor da caixa	Preto
Peso do produto	10 g
Escala	Escala simples bar (exterior)