

União rápida com encaixe em T

QSYLV-1/2-1/2-U

Número de referência: 153798

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	7.1 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Revestimento
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Forma em L, duplo, paralelo
Tamanho da embalagem	1
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Classificação marítima	Ver certificado
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto máx.	30 Nm
N.º de saídas	2
N.º das linhas de alimentação	1
Tipo de montagem	Parafuso tubular com sextavado externo
Conexão pneumática 1	Rosca macho 1/2 NPT
Conexão pneumática 2	Para tubo com diâmetro externo de 1/2"
Temperatura ambiente, Fahrenheit	14 oF...140 oF
Cor do anel de desengate	Cinza
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material do vedante do tubo	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta