

Válvula de fecho HE-3-QS-5/16-U

Número de referência: 153977

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Solenóide duplo, 3/2 vias
Seleção da função adicional	Com função de escape
Conexão pneumática 1	QS-5/16
Conexão pneumática 2	QS-5/16
Tipo de atuação	Manual
Tipo de montagem	Montagem direta por orifício de passagem Instalação em linha Alternativa:
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	415.8 l/min
Largura nominal	3.5 mm
Pressão operacional	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material da caixa	Reforçado com PBT
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Função de escape de ar	Não estrangulável
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Bobina do pistão
Tipo de controlo	Direto
Direção de fluxo	Não reversível
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de sala limpa	Classe 4 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Peso do produto	26 g
Conexão pneumática 3	Não canalizado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR