

**Conjunto de detecção**  
**DASI-Q11-40-A-KT**  
Número de referência: 1550027

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                           |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Tamanho                                | 40                              |
| Para diâmetro do pistão                | Ø40                             |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                  |
| Peso do produto                        | 485 g                           |
| Tipo de montagem                       | Aparafusado                     |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS      |
| Material dos parafusos                 | Aço<br>Galvanizado              |