

Flange articulada SUA-100

Número de referência: 157327

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	100
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...90 oC
Peso do produto	1285 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Liga de alumínio forjada
Material da cavilha	Aço galvanizado
Material da manga	Aço para molas
Material do rolamento	Polímero
Material do disco	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material do fusível	Aço galvanizado
Material do eixo	Aço Com revestimento de proteção