


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-R38-57A

Número de referência: 1578138

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	31 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	3.6 Nm
Peso do produto	280 g
Código da interface, atuador	R38
Código da interface, Motor in	57A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS