

Drenagem do condensador WA-1-B

Número de referência: 158497

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Mecânico
Posição de montagem	Vertical +/- 10°
Acionamento manual auxiliar	Sem detenção
Drenagem do condensador	Completamente automático
Construção	Externo, mecânico, completamente automático
Variável de medição	Nível de abastecimento
Função da válvula	2/2 vias, solenoide simples, fechado
Pressão operacional	4 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Água
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Temperatura do meio	0 oC...60 oC
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	210 g
Tipo de montagem	Instalação em linha
Conexão do dreno de condensado	G1/4
Conexão pneumática	M9
Material da caixa	Latão PA