


Cabo de conexão NHSB-A1-10-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Número de referência: 1585794

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do tubo protetor	10 m
Posição de montagem	Qualquer um
Uso externo	Áreas de aplicação protegidas contra o clima Classe C1 de acordo com a IEC 60654-1
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Humidade relativa	5 - 100 % Condensação
Nível de proteção	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...60 oC
Ligação elétrica 1	Conector reto, 5 pinos
Ligação elétrica 2	Aberto, 5 fios
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Conexão pneumática	Para tubos de diâmetro externo 8 mm Para tubos com diâmetro externo de 10 mm
Raio de curvatura mín. do cabo	100 mm
Composição do cabo	5 x 0,75 mm ²
Peso do produto	2500 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material condutor de proteção	PA
Material do acessório da conduta protetora	PA
Material da bainha do cabo	PVC
Material de vedações	TPE