

# Cabo de conexão NHSB-A1-30-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Código da peça: 1585798

FESTO

Adequado para uso com atuador linear DFPI.



## Ficha técnica

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Comprimento do tubo de proteção                           | 30 m  |
| Posição de instalação                                     | Nos dois lados  |
| Uso em áreas externas                                     | C1 - locais protegidos das intempéries  |
| Faixa de tensão operacional c.c.                          | 0 ... 30 V  |
| Umidade relativa do ar                                    | 5 - 100 %<br>Condensado   |
| Classe de proteção  | IP65<br>IP67<br>IP68<br>IP69K<br>NEMA 4   |
| Temperatura ambiente                                      | -20 ... 60 °C   |
| Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos       | -5 ... 60 °C  |
| Conexão elétrica 1  | Conector reto, 5 pinos  |
| Conexão elétrica 2  | sem conector, 5 fios  |
| Meio operacional  | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Observação sobre meio operacional e do piloto             | Permite operação com lubrificação   |
| Conexão pneumática  | para tubos com diâmetro externo de 10 mm<br>para tubos com diâmetro externo de 8 mm |
| Raio de curvatura mínimo do cabo                          | 100 mm  |
| Estrutura do cabo   | 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Peso do produto   | 7.500 g   |
| Observações sobre material                                | Contém substâncias com LABS<br>Conforme RoHS  |
| Informação sobre material, tubo de proteção               | PA  |
| Informações sobre o material, conexão do tubo de proteção | PA  |
| Informação sobre material, revestimento do cabo           | PVC   |
| Informação sobre material, vedações                       | TPE   |