

# Conjunto paralelo EAMM-U-86-D40-60H-102

Número de referência: 1586496

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	86
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	5000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	175 kgmm <sup>2</sup>
Acionamento de torque sem carga	0.25 Nm
Torque transmissível	9.5 Nm
Peso do produto	2470 g
Código da interface, atuador	D40B
Código da interface, Motor in	60H
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS