



Módulo de derivação PMBL-186-HP3-H

Número de referência: 1609073

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal DN	54
Série	L
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Módulo de derivação
Pressão operacional	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva para os Equipamentos Pressurizados da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	em conformidade com a normativa do Reino Unido sobre equipamentos de pressão
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Conexão pneumática 3	G1
Conexão pneumática 4	G1
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Liga de alumínio forjada