


# Conjunto de várias posições DPVU-12/16

Número de referência: 161194

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                           |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Tamanho                                | 12/16                           |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                  |
| Temperatura ambiente                   | -40 oC...150 oC                 |
| Peso do produto                        | 35 g                            |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS      |
| Material da flange                     | Liga de alumínio forjada        |
| Material dos parafusos                 | Aço<br>Galvanizado              |
| Material do pino cilíndrico            | Aço<br>Galvanizado              |