


Conjunto de várias posições DPVU-63

Número de referência: 161200

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	63
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	372 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da flange	Liga de alumínio forjada
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material do pino cilíndrico	Aço Galvanizado