



Válvula solenoide MN1H-2-1/4-MS-NPT

Número de referência: 161724

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Válvula do diafragma
Tipo de atuação	Elétrico
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de montagem	Instalação em linha
Conexão da válvula	1/4 NPT
Largura nominal	13 mm
Função da válvula	2/2 vias, solenoide simples, fechado
Acionamento manual auxiliar	Retenção através do acessório Sem detenção
Direção de fluxo	Não reversível
Meio	Ar comprimido filtrado, grau de filtração 200 µm
Função de escape de ar	Não estrangulável
Método de reposição	Mola pneumática
Tipo de controlo	Pilotado
Pressão média	0.5 bar...10 bar
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta
Número do material do parafuso	1.4301
Peso do produto	450 g
Nível de proteção	IP65