



Válvula de retenção HGL-M5

Número código: 161779

FESTO

com anel de vedação OL.

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2006



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção desbloqueável
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão	108 l/min
Pressão operacional	0,5 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido seco, filtrado Ar comprimido seco, filtrado e lubrificado
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Informação sobre material do corpo	Injetados de zinco
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Torque máximo	1,5 Nm
Peso do produto	20 g
Conexão de pilotagem 21	M5
Informação sobre material do espigão aparafusado	Aço
Informação sobre material das vedações	NBR