

Conector fêmea angular MPPE-3-B

Número de referência: 161839

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Durabilidade de contacto	500
Tipo de montagem	Com porca de capa
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	65 g
Ligação elétrica	8 pinos Tomada angular soldável
Faixa da tensão de operação CC	60 V
Limite de corrente	5 A
Conector do cabo	Pg9
Diâmetro do cabo permissível	6 mm...8 mm
Secção cruzada da conexão	0.75 mm²
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-30 oC...95 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto
Material da porca de capa	PA
Material dos contactos do pino	Cobre Estanhado