

Medidor de pressão
MA-50-2,5-1/4-EN
Número de referência: 162837

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Taxa de indicação	0 bar...2.5 bar 0 psi...36.25 psi
De acordo com a norma	EN 837-1
Tamanho nominal do tubo, manómetro	50
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Construção	Manómetro de Bourdon
Tipo de montagem	Instalação em linha
Meio de funcionamento	Gases inertes Fluidos neutros
Nota sobre o meio operacional/controlo	Sem acetileno Sem oxigénio
Pressão operacional	0 MPa...0.25 MPa 0 bar...2.5 bar 0 psi...36.25 psi
Fator de carga intermitente	0.66
Classe de precisão de medição	2,5
Nível de proteção	IP43
Temperatura do meio	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Posição de conexão	Centrado atrás
Conexão pneumática	G1/4
Materiais em contacto com o meio	Latão
Material do punhão aparafusado	Latão
Material da caixa	ABS
Material da janela de inspeção	PS
Cor da caixa	Preto

Característica	Valor
Peso do produto	70 g
Escala	Escala dupla bar (exterior) psi (interior)