



Válvula de fecho PVEL-H-124-HP3

Número de referência: 1629207

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	L
Largura nominal DN	54
Construção	Bobina do pistão
Tipo de atuação	Manual
Princípio de vedação	Suave
Função de escape de ar	Não estrangulável
Bloqueio do atuador	Botão rotativo com retenção pode ser fechada com acessórios
Método de reposição	Forçado
Tipo de controlo	Direto
Função da válvula	Solenóide duplo, 3/2 vias
Pressão operacional	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura do meio	5 oC...50 oC
Temperatura ambiente	5 oC...50 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva para os Equipamentos Pressurizados da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	em conformidade com a normativa do Reino Unido sobre equipamentos de pressão
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	5900 g
Conexão pneumática 3	G1/2
Material da calha do pistão	Liga de alumínio forjada
Material de vedações	NBR PE
Material da caixa	Liga de alumínio forjada