

Base de apoio
PAML-CP-186-HP3-G112
Número de referência: 1629297

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	186
Largura nominal DN	54
Série	L
Pressão operacional	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Peso do produto	4500 g
Conexão pneumática 1	G1 1/2
Conexão pneumática 2	G1 1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada
Material de vedações	NBR
Material dos parafusos	Aço inoxidável