

Roda livre FLSM-32-L

Número de referência: 164232

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Direção de rotação	Rotação anti-horário
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque teórico em 6 bar	9.96 Nm
Peso do produto	1500 g
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material da manga	Aço cementado
Material do eixo	Aço cementado