

**Roda livre**  
**FLSM-32-R**

Número de referência: 164237

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica           | Valor                    |
|--------------------------|--------------------------|
| Tamanho                  | 32                       |
| Direção de rotação       | Sentido horário          |
| Posição de montagem      | Qualquer um              |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L        |
| Temperatura ambiente     | -10 oC...60 oC           |
| Torque teórico em 6 bar  | 9.96 Nm                  |
| Peso do produto          | 1500 g                   |
| Material da caixa        | Liga de alumínio forjada |
| Material da manga        | Aço cementado            |
| Material do eixo         | Aço cementado            |