

Conector fêmea angular PEV-1/4-WD-LED-230

Número de referência: 164275

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 175301-803
Indicação do estado de comutação	LED amarelo LED verde
Tipo de montagem	Aparafusado
Saída do cabo	Angular
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Diagrama de conexão formato A com base em EN 175301-803
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados	4
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Parafuso central M3
Ligação elétrica 2, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Terminal do parafuso
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	5
Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados	5
Faixa da tensão de operação CC	140 V...180 V
Faixa da tensão operacional CA	150 V...230 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	8 A
Conector do cabo	Pg11
Diâmetro do cabo permissível	4.5 mm...11 mm
Secção cruzada da conexão	0.25 mm²...1.5 mm²
Nível de proteção	IP65
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Observação sobre a temperatura ambiente	Prestar atenção à redução de potência
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS

Característica	Valor
Material da caixa	Reforçado com PA6
Cor da caixa	Transparente
Material dos contactos do pino	Latão Niquelado Estanhado