

Bloco do coletor CPE14-PRSG-2

Número de referência: 164965

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	2
Pressão de rutura	3 MPa 16 bar 232 psi
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	950 g
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem Com guia H
Conexão pneumática 1	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA