


# conexão rápida em L LCKN-1/8-PK-4

Código da peça: 164998

FESTO

Com giro de 360°, com anel de vedação.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2,6 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,9 ... 16 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/8
Conexão pneumática 2	para espigão com diâmetro interno de 4mm com porca
Informação sobre material, corpo	Injetados de zinco