

anel de vedação OL-M22

Código da peça: 165299

FESTO

isento de vazamentos



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	ISO 16030
Tamanho da embalagem	1
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 30 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Aperto manual à temperatura ambiente	sim
Torque de aperto nominal	49 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Observações sobre material	Conforme RoHS