

**Tampa
ISK-M12**

Número de referência: 165592

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	5 g
Tamanho da embalagem	10
Nível de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-10 oC...50 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Reforçado com PA