

Conector fêmea MSSD-C-4P

Número de referência: 171157

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	22 g
Ligação elétrica	3 pinos Tomada angular Tipo A De acordo com EN 175301-803 Desenho retangular MSC Formato retangular MSN1
Conector do cabo	Pg9
Diâmetro do cabo	6 mm...8 mm
Secção cruzada do condutor nominal	1.5 mm²
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 oC...90 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Polímero
Cor da caixa	Preto