

Adaptador em T FB-TA-M12-5POL

Número de referência: 171175

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Peso do produto	59 g
Ligação elétrica	5 pinos M12 x 1 / M12 x 1 Conectores/tomadas
Faixa da tensão de operação CC	10 V...30 V
Limite de corrente	4 A
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 oC...90 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L