


Regulador de pressão LR-1/8-D-MINI-NPT

Número de referência: 173644

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Série	D
Pressão operacional	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...12 bar
Histerese de pressão máx.	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Conexão pneumática 1	1/8 NPT
Conexão pneumática 2	1/8 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS