

Filtro
LF-3/4-D-MAXI-NPT
Número de referência: 173700

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Série	D
Posição de montagem	Vertical
Grau de filtração	40 µm
Drenagem do condensador	Manual, sem retenção
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	5000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Instalação em linha Com suporte de montagem Alternativa:
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 2	3/4 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do filtro	PE
Material da caixa	Zinco fundido
Material do copo	PC