

# Filtro regulador LFR-1/4-D-7-MINI-A-NPT

Número de referência: 173771

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Série	D
Posição de montagem	Vertical
Grau de filtração	40 µm
Drenagem do condensador	Completamente automático
Volume de condensado máx.	22 cm <sup>3</sup>
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Pressão operacional	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Histerese de pressão máx.	0.2 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	1500 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Peso do produto	460 g
Tipo de montagem	Instalação em linha Com suporte de montagem Alternativa:
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Zinco fundido
Material do copo	PC