


**Lubrificante**  
**LOE-3/8-D-MINI-NPT**  
Número de referência: 173822

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                                     | Valor                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Capacidade de óleo máx.                                            | 45 cm <sup>3</sup>                                                   |
| Proteção da bacia                                                  | Proteção da bacia metálica                                           |
| Pressão operacional                                                | 1.6 MPa<br>16 bar<br>232 psi                                         |
| Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante                   | 3 l/min                                                              |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 2700 l/min                                                           |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | O funcionamento lubrificado não é possível                           |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 2 - tensão moderada da corrosão                                      |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Temperatura de armazenamento                                       | -10 oC...60 oC                                                       |
| Qualidade do ar na saída                                           | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gases inertes |
| Temperatura do meio                                                | -10 oC...60 oC                                                       |
| Temperatura ambiente                                               | -10 oC...60 oC                                                       |
| Peso do produto                                                    | 270 g                                                                |
| Tipo de montagem                                                   | Através dos acessórios                                               |
| Conexão pneumática 1                                               | 3/8 NPT                                                              |
| Conexão pneumática 2                                               | 3/8 NPT                                                              |
| Observação sobre os materiais                                      | Em conformidade com a RoHS                                           |
| Material do copo                                                   | PC                                                                   |