


# Lubrificador LOE-1/2-D-MIDI-NPT

Cód. do item: 173824

**FESTO**



## Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de óleo	110 cm <sup>3</sup>
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Pressão operacional	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Fluxo mínimo para a função do lubrificador	8 l/min
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	6100 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de fixação	Com acessórios
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Conexão pneumática 2	1/2 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do copo	PC