


Lubrificante
LOE-3/4-D-MIDI-NPT
Número de referência: 173825

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Capacidade de óleo máx.	110 cm ³
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Pressão operacional	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante	8 l/min
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	6300 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 2	3/4 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do copo	PC