


Lubrificador LOE-1-D-MAXI-NPT

FESTO

Cód. do item: 173827



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de óleo	190 cm ³
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Pressão operacional	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Fluxo mínimo para a função do lubrificador	10 l/min
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	9000 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	1200 g
Tipo de fixação	Com acessórios
Conexão pneumática 1	1 NPT
Conexão pneumática 2	1 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do copo	PC