

Bujão B-M7

Número de referência: 174309

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	3.35 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	2 g
Tipo de montagem	Hexágono interno, tamanho 3 mm
Conexão pneumática 1	rosca externa M7
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do bujão	Aço, galvanizado
Material da junta circular	Aço inoxidável NBR