


Flange articulada SNCB-80

Número de referência: 174394

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
De acordo com a norma	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...90 oC
Capacidade máx. de carga	6 kN
Peso do produto	636 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Alumínio fundido
Material da cavilha	Aço galvanizado
Material do rolamento	Polímero
Material do disco	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material do fusível	Mola de aço, galvanizado