

## Flange oscilante SNCS-100

Cód. do item: 174402

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                       | Valor  |
|--------------------------------------|--|
| Tamanho                              | 100  |
| Conforme a norma                     | ISO 15552 (até o momento também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão  |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura ambiente                 | -40 °C...150 °C  |
| Capacidade máx. de carga             | 9 kN   |
| Peso do produto                      | 683 g  |
| Indicação sobre os materiais         | Conformidade RoHS  |
| Material de fixação                  | Liga de alumínio   |
| Material do rolamento de articulação | Aço<br>PTFE  |
| Material dos parafusos               | Aço<br>Galvanizado   |