


Flange articulada SNCL-63

Número de referência: 174407

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	63
De acordo com a norma	ISO 15552 (anteriormente também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...90 oC
Capacidade máx. de carga	4 kN
Peso do produto	225 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Alumínio fundido
Material do rolamento	Polímero
Material dos parafusos	Aço Galvanizado