


Flange do perno ZNCF-125

Número de referência: 174417

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	125
De acordo com a norma	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	3484 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Fundido de aço inoxidável
Material dos parafusos	Aço Galvanizado