

Conjunto de várias posições DPNC-125

Número de referência: 174424

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	125
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	5204 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Liga de alumínio forjada
Material do pino roscado	Aço Galvanizado
Material da porca	Aço Galvanizado